

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 261342 12/07  |
| GTIN             | 4062406285623 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 15,5 mm         |
| Plaquette adaptée                        | VC.. 0702..     |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 27       |
| Code ISO porte-outils                    | E12K SV95CR/L07 |
| Largeur de collet $L_4$                  | 9 mm            |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 11 mm           |
| Longueur totale L                        | 125 mm          |
| Longueur de tête $L_1$                   | 40 mm           |
| Taille plaquette                         | 7 mm            |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 95 degré        |
| Déport $L_3$                             | 9 mm            |
| Profondeur utile T                       | 6 mm            |
| Ø queue $D_s$                            | 12 mm           |
| Norme                                    | Norme usine     |
| Type d'utilisation                       | à droite        |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8xD             |
| Type d'outils                            | Carbure         |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Arrosage interne | oui                             |
| Utilisation      | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit  | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|