

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

## Données de commande

N° commande	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	150 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	12,9 mm
Code ISO porte-outils	E16M SV95CR/L07
Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	19,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Angle d'attaque κ	95 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	55 mm
Profondeur utile T	8 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8×D
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------