

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	72,5 degré
Largeur de collet L_4	12,9 mm
Code ISO porte-outils	E16M SVVCR/L07
Longueur de tête L_1	55 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Déport L_3	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_5	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------