

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

## Données de commande

N° commande	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	E10H SV95CR/L07
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet $L_4$	6,8 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Déport $L_3$	7 mm
Longueur de tête $L_1$	32 mm
Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue $D_s$	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------