

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet L_4	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	95 degré
Longueur de tête L_1	40 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Code ISO porte-outils	E12K SV95CR/L07
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------