

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	7 mm
Largeur de collet L ₄	6,8 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12,5 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVXCR/L07
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Déport L ₃	7 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------