

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L_1	36 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Déport L_3	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A12K SVXCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Longueur totale L	125 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27

269028 27