

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de col L_1	48 mm
Déport L_3	11 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	19,5 mm
Code ISO porte-outils	A16M SVXCR/L07
Longueur totale L	150 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27

269028 27