

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6,8 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	A10H SVXCR/L07
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------