

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	A12K SVXCR/L07
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Longueur de col L ₁	36 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Angle d'attaque κ	113 degré
Déport L ₃	9 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27

269028 27