

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	A16M SVXCR/L07
Longueur de col L ₁	48 mm
Déport L ₃	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	19,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27

269028 27