

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	80 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Longueur de tête L ₁	15 mm
Code ISO porte-outils	A08F SVXCR/L05
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Déport L ₃	5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	9,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Taille plaquette	5 mm
Hauteur de serrage L ₂	7,5 mm
Largeur de collet L ₄	6 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D _s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------