

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm


Données de commande

N° commande	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	113 degré
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	E10H SVXCR/L07
Ø pré-perçage min. D_{\min}	12,5 mm
Déport L_3	7 mm
Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Largeur de collet L_4	6,8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L	100 mm
Longueur de tête L_1	32 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------