

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 12/07mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 261369 12/07  |
| GTIN             | 4062406285821 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                |
|--|----------------|
| Plaque adaptée                           | VC.. 0702..    |
| Code ISO porte-outils                    | E12K SVXCR/L07 |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 113 degré      |
| Longueur de tête $L_1$                   | 40 mm          |
| Déport $L_3$                             | 9 mm           |
| Taille plaque                            | 7 mm           |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 15,5 mm        |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 27      |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 11 mm          |
| Longueur totale L                        | 125 mm         |
| Longueur de col $L_1$                    | 96 mm          |
| Profondeur utile T                       | 3 mm           |
| Ø queue $D_5$                            | 12 mm          |
| Norme                                    | Norme usine    |
| Type d'utilisation                       | Gauche         |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8xD            |
| Type d'outils                            | Carbure        |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Arrosage interne | oui                             |
| Utilisation      | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit  | Barre d'alésage                 |

---

## Accessoires

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Jeu de vis pour plaquettes Type 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|