

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	113 degré
Longueur de tête L_1	40 mm
Longueur totale L	125 mm
Déport L_3	9 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Code ISO porte-outils	E12K SVXCR/L07
Taille plaque	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	15,5 mm
Plaque adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de col L_1	96 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------