

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Classe d'article	21T

Description technique

Angle d'attaque κ	113 degré
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	19,5 mm
Longueur de col L_1	128 mm
Longueur de tête L_1	55 mm
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	E16M SVXCR/L07
Longueur totale L	150 mm
Déport L_3	11 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 27	269028 27
------------------------------------	-----------