



Cliquet de précision télescopique 1/2 pouce, extensible progressivement, Type: 1/2



Données de commande

N° commande	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Fixation par bague. Avec levier d'inversion droite / gauche.

Longueur progressivement extensible de 414 à 614 mm. Cliquet de précision réversible à 90 dents. Couple max. admissible 1000 Nm.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 90

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	414 - 614 mm
Nombre de dents	90
Progressivement extensible	oui
Type de produit	Cliquets

