

**Blouson hybride, gris chiné / noir, Taille unisexe: L****Données de commande**

N° commande	091895 L
GTIN	7330509722824
Classe d'article	04T

**Description****Exécution:**

**Blouson hybride moderne** avec rembourrage Thermo-Light sur le devant et dans le dos, ainsi que des **éléments softshell** sur les épaules, les bras et les côtés. Tient bien chaud et offre une grande liberté de mouvement. Avec capuche fixe.

- **Fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et rabat coupe-vent intérieur.**
- **Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.**
- **Dos allongé.**
- **Poignets élastiqués et manchettes.**

**Norme:**

**Blouson hybride moderne** avec rembourrage Thermo-Light sur le devant et dans le dos, ainsi que des **éléments softshell** sur les épaules, les bras et les côtés. Tient bien chaud et offre une grande liberté de mouvement. Avec capuche fixe.

- **Fermeture éclair robuste en plastique sur le devant et rabat coupe-vent intérieur.**
- **Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.**
- **Dos allongé.**
- **Poignets élastiqués et manchettes.**

Lavage: 40 °C couleurs

**Description technique**

Taille unisexe	L
Sexe	Unisexe
Composition du tissu	100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	380 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	40 °C couleurs
Couleur	gris chiné / noir
Type de produit	Vestes softshell