



## Ponceuse excentrique pneumatique, Type: X31V



### Données de commande

N° commande	079656 X31V
GTIN	616026002920
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

**Utilisation confortable** grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

**Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations** avec vérin en acier, niveau sonore faible.

Ponceuse excentrique Dynorbital Spirit (152 mm) pour aspiration centrale. Ponceuse excentrique Dynorbital® Mini Extreme (76 mm).

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

#### Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

Plateaux-supports auto-agrippants DynaMaze pour 079655 et 079656 réf. X61V et réf. 58436, voir 567872 réf. 150.

### Description technique

Poids	0,7 kg
Quantité maximale d'air absorbé	538 l/min
Type d'aspiration	Externe
Ø plateau-support	76 mm
Référence fabricant	MiniExtreme 76 mm

Niveau sonore	75 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max.	12000 min <sup>-1</sup>
Course	5 mm
Type de produit	Ponceuse excentrique

## Accessoires

Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 400	567775 400
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 180	567775 180
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 600	567775 600
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 800	567775 800
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 240	567775 240
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 320	567775 320
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 40	567775 40
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 60	567775 60
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 80	567775 80
Disque abrasif auto-agrippant papier (A)6 + 1 perforations Grain 120	567775 120