

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

Données de commande

N° commande	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	5 mm
Longueur totale L	80 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVXCR/L05
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Longueur de tête L_1	26 mm
Taille plaquette	5 mm
Angle d'attaque κ	113 degré
Largeur de collet L_4	6 mm
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_5	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------