

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm****Données de commande**

N° commande	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque κ	95 degré
Code ISO porte-outils	E08F SV95CR/L05
Hauteur de serrage L_2	7,5 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Déport L_3	5 mm
Taille plaquette	5 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------