

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/05mm**

## Données de commande

N° commande	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur de tête $L_1$	26 mm
Déport $L_3$	5 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Taille plaquette	5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque $\kappa$	113 degré
Hauteur de serrage $L_2$	7,5 mm
Longueur totale L	80 mm
Code ISO porte-outils	E08F SVXCR/L05
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	9,2 mm
Largeur de collet $L_4$	6 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue $D_5$	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------