

**Mitutoyo****Micromètre digital IP65 avec sortie de données, Plage de mesure: 125-150mm****Données de commande**

N° commande	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme **DIN 863**.

Très grand affichage LCD (7,5 mm) pour une lecture rapide et sans erreur, verrouillage du clavier.

Surfaces de mesure en carbure rapporté.

**Exécution antichocs.**

Broche de mesure trempée et rectifiée.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

**Accessoire(s):**

421525 et 421527. Câble de données 497445.

**Description technique**

Nombre de piles incluses	1
Lecture	0,001 mm
Etalonnage	B2
Erreur admissible	3 µm
Plage de mesure	125 - 150 mm

Pas de broche	0,5 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Ø broche	6,35 mm
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface USB
Interface	Interface USB
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

## Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022050 200
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 200 mm	022040 200