

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 150X22mm****Données de commande**

N° commande	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Ø bague de réduction	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	33 mm
Largeur brosse	20 mm
Ø brosse D ₁	150 mm

Ø alésage d₁

40 mm

Type de produit

Brosse circulaire