

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pour tubes Fil d'acier ondulé 0,15 mm, Ø brosse: 12mm****Données de commande**

N° commande	577980 12
GTIN	4017359004289
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.

Description technique

Ø brosse D ₁	12 mm
Longueur totale L	115 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Support	Raccord fileté
Épaisseur des soies	0,15 mm
Type de produit	Brosse pour tubes

Accessoires

Poignée en plastique pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6 Filetage M6	577995 M6
	577990 M6

Adaptateur de taraudage M6 filetage intérieur Queue Ø 6
mm Filetage M6

Rallonge pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6
Filetage M6

577993 M6