

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pour tubes Fil d'acier ondulé 0,15 mm, Ø brosse: 16mm****Données de commande**

N° commande	577980 16
GTIN	4017359004340
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

**Utilisation:**

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	16 mm
Longueur totale L	115 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Support	Raccord fileté
Épaisseur des soies	0,15 mm
Type de produit	Brosse pour tubes

**Accessoires**

Poignée en plastique pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6 Filetage M6	577995 M6
	577990 M6

Adaptateur de taraudage M6 filetage intérieur Queue Ø 6  
mm Filetage M6

Rallonge pour broches pour tubes avec raccord fileté M6  
Filetage M6

577993 M6