

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pour tubes Fil laiton ondulé 0,15 mm, Ø brosse: 12mm****Données de commande**

N° commande	577985 12
GTIN	4017359004470
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

**Utilisation:**

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	12 mm
Matériau garnissage	Fil laiton
Support	Raccord fileté
Epaisseur des soies	0,15 mm
Type de produit	Brosse pour tubes

**Accessoires**

Adaptateur de taraudage M6 filetage intérieurQueue Ø 6 mm Filetage M6	577990 M6
Poignée en plastique pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6 Filetage M6	577995 M6

Rallonge pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6  
Filetage M6

---

577993 M6