

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pour tubes Fil laiton ondulé 0,15 mm, Ø brosse: 15mm****Données de commande**

N° commande	577985 15
GTIN	4017359014912
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.

Description technique

Ø brosse D ₁	15 mm
Matériau garnissage	Fil laiton
Support	Raccord fileté
Epaisseur des soies	0,15 mm
Type de produit	Brosse pour tubes

Accessoires

Adaptateur de taraudage M6 filetage intérieurQueue Ø 6 mm Filetage M6	577990 M6
Rallonge pour brosses pour tubes avec raccord fileté M6 Filetage M6	577993 M6

Poignée en plastique pour brosses pour tubes avec raccord
fileté M6 Filetage M6

577995 M6