

Mahr**Pied à coulisse universel numérique Multimar 25 EWR, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	415546 300
GTIN	4059192003258
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Bras de mesure interchangeable, touches et éléments de butée (accessoires en option). L'affichage numérique est toujours lisible du côté de l'utilisateur. Possibilité d'extension de la zone d'utilisation par rotation. Répartition uniforme du poids pour les petites dimensions, car les deux supports de bras de mesure peuvent être déplacés sur le rail. Coulisseau et règle inoxydables et trempés.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Bras de mesure 428101, butée de profondeur 428111, supports de mesure 428141, touches de mesure 428120; 428130; 428160; 428170.

Description technique

Lecture	0,0005 pouce
Indice de protection IP	IP 65
Étalonnage	Prix sur demande
Plage de mesure	0 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse universels Plage de mesure maximale 600 mm	021400 600
--	------------

Accessoires

Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 70 mm	428101 70
Touche de mesure extérieure plane Ø 7,5 mm, 1 pièce	428130
Paire de supports de mesure avec alésage Type B	428141 B
Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 100 mm	428101 100
Paire de touches de mesure d'épaulement planes pour mesure extérieure	428160
Paire de supports de mesure avec alésage Type A	428141 A
Touche de mesure intérieure sphérique Ø 7,5 mm, 1 pièce	428120
Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 35 mm	428101 35

Paire de touches de mesure d'épaulement semi-cylindriques pour mesure intérieure	428170
Paire de butées de profondeur pour bras de mesure	428111
Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 25 mm	428101 25