

**Mahr****Pied à coulisse universel numérique Multimar i-wi, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 415548 300    |
| GTIN             | 4059192062019 |
| Classe d'article | 43A           |

**Description****Exécution:**

Bras de mesure interchangeables, touches et éléments de butée (accessoires en option). L'affichage numérique est toujours lisible du côté de l'utilisateur. Possibilité d'extension de la zone d'utilisation par rotation. Répartition uniforme du poids pour les petites dimensions, car les deux supports de bras de mesure peuvent être déplacés sur le rail. Coulisseau et règle inoxydables et trempés.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Accessoire(s):**

Bras de mesure 428101, butée de profondeur 428111, supports de mesure 428141, touches de mesure 428120; 428130; 428160; 428170.

Récepteur radio i-wi 498912.

**Description technique**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Etalonnage              | Prix sur demande |
| Plage de mesure         | 0 mm             |
| Indice de protection IP | IP 65            |
| Lecture                 | 0,0005 pouce     |
| Lecture                 | 0,01 mm          |
| Erreur admissible       | 0,03 mm          |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Alimentation électrique         | Fonctionnement sur piles                  |
| Application radio               | Logiciel du fabricant                     |
| Norme                           | Norme usine                               |
| Lecture commutable              | mm / pouce                                |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Interface                       | Système radio i-wi MAHR                   |
| Métrologie                      | numérique                                 |
| Matériau                        | Acier inoxydable, INOX                    |
| Toutes les pièces               | trempe                                    |
| Emballage                       | Boîte robuste                             |
| Type de produit                 | Pieds à coulisse universels               |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| Etalonnage Pieds à coulisse universels Plage de mesure maximale 600 mm | 021400 600 |
|--|------------|

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 70 mm                 | 428101 70 |
| Paire de touches de mesure d'épaulement planes pour mesure extérieure            | 428160    |
| Paire de supports de mesure avec alésage Type A                                  | 428141 A  |
| Touche de mesure intérieure sphérique Ø 7,5 mm, 1 pièce                          | 428120    |
| Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 25 mm                 | 428101 25 |
| Paire de supports de mesure avec alésage Type B                                  | 428141 B  |
| Touche de mesure extérieure plane Ø 7,5 mm, 1 pièce                              | 428130    |
| Paire de touches de mesure d'épaulement semi-cylindriques pour mesure intérieure | 428170    |
|  | 428101 35 |

Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 35 mm

Paire de butées de profondeur pour bras de mesure

428111

Paire de bras de mesure avec Ø alésage 3,5 mm Porte-à-faux 100 mm

428101 100