



Chariots à plate-forme, Type: 1200



Données de commande

N° commande	919811 1200
GTIN	4017976012001
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Ø roue	125 mm
Poids	14 kg
Hauteur plateau	206 mm

Matériau roue	TPE
Charge admissible	250 kg
Type	1200
Hauteur	910 mm
Largeur	1100 mm
Prof. plateau	450 mm
Largeur plateau	850 mm
Profondeur	450 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme