



## Chariots à plate-forme, Type: 1202



### Données de commande

N° commande	919811 1202
GTIN	4017976012025
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Tube d'acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:**

EN 1757-3

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Poids	19 kg
Type	1202
Profondeur	600 mm

Charge admissible	250 kg
Matériau roue	TPE
Hauteur plateau	206 mm
Hauteur	910 mm
Largeur	1250 mm
Largeur plateau	1000 mm
Ø roue	125 mm
Prof. plateau	600 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme