



Brosse circulaire X-LOCK, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125X-LOCKmm



Données de commande

N° commande	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Classe d'article	55V

Description

Exécution:

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec système de serrage rapide **X-LOCK** pour un changement de brosse rapide sans outil.

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Nombre de torsades	24
Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Ø brosse D ₁	125 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm

Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Série	X-LOCK
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire