

**Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu'à 1200 kg, Type: 12497****Données de commande**

N° commande	919865 12497
GTIN	4017976112497
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Tube d'acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l'eau.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200x50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible max.	1200 kg
Largeur	910 mm
Poids	54 kg

Hauteur plateau inférieur	283 mm
Hauteur plateau supérieur	925 mm
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	700 mm
Charge admissible plateau supérieur	500 kg
Hauteur	925 mm
Ø roue	200 mm
Largeur plateau	700 mm
Type	12497
Type de produit	Chariots dessertes