

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pinceau Tout INOX 0,30 mm, Type: 10X20****Données de commande**

N° commande	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d'acier, **Ø tige 6 mm**.

Tous les éléments en acier inoxydable.

**Utilisation:**

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.

**Description technique**

Epaisseur des soies	0,3 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	12 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Longueur virole L <sub>2</sub>	20 mm
Ø virole D <sub>2</sub>	10 mm
Longueur totale L	60 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Type de produit	Brosse pinceau

