




Chariot à plateaux avec tubes sur 3 côtés et 4 plateaux, Type: 8312-1



Données de commande

N° commande	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Une paroi longitudinale avec tubes pour accrochage. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Réglage en hauteur au pas: 100 mm

Hauteur: 1800 mm

Largeur: 1169 mm

Profondeur: 730 mm

Largeur plateau: 1000 mm

Prof. plateau: 700 mm

Hauteur plateau 1: 269 mm

Description technique

Ø roue	200 mm
Profondeur	730 mm
Charge admissible par tablette	90 kg
Hauteur plateau 1	269 mm
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1169 mm
Hauteur plateau 2	669 mm
Hauteur plateau 3	1069 mm
Charge admissible totale	600 kg
Hauteur plateau 4	1469 mm
Hauteur	1800 mm
Prof. plateau	700 mm
Poids	95 kg
Réglage en hauteur au pas	100 mm
Type de produit	Chariots à plateaux