



Chariot avec parois en tôle d'acier, 5 plateaux, Type: 5493



Données de commande

N° commande	919883 5493
GTIN	4017976019192
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit en tôle d'acier galvanisée de 1 mm d'épaisseur. Porte à deux battants en acier à cornières avec verrou à pêne tournant et cadenas à cylindre. 1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Prof. plateau	780 mm
Hauteur plateau 1	292 mm
Hauteur plateau 2	582 mm

Profondeur	845 mm
Ø roue	200 mm
Hauteur plateau 4	1182 mm
Charge admissible totale	750 kg
Largeur	1370 mm
Hauteur plateau 3	882 mm
Hauteur plateau 5	1482 mm
Poids	199 kg
Charge admissible par tablette	90 kg
Largeur plateau	1200 mm
Matériau roue	TPE
Hauteur	1792 mm
Réglage en hauteur au pas	100
Type de produit	Chariots