



Chariot avec parois en tôle d'acier, 5 plateaux, Type: 5492



Données de commande

N° commande	919883 5492
GTIN	4017976019185
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, paroi longitudinale, porte battante et toit en tôle d'acier galvanisée de 1 mm d'épaisseur. Porte à deux battants en acier à cornières avec verrou à pêne tournant et cadenas à cylindre. 1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Hauteur plateau 3	882 mm
Charge admissible totale	750 kg
Hauteur plateau 5	1482 mm

Hauteur plateau 2	582 mm
Hauteur plateau 4	1182 mm
Poids	162 kg
Hauteur plateau 1	292 mm
Prof. plateau	680 mm
Charge admissible par tablette	90 kg
Profondeur	745 mm
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1170 mm
Hauteur	1792 mm
Matériau roue	TPE
Ø roue	200 mm
Réglage en hauteur au pas	100
Type de produit	Chariots