



## Chaussures hautes noires NEWTON black Mid ESD, S2, Pointure UE: 39



### Données de commande

N° commande	092214 39
GTIN	4030839351994
Classe d'article	09P

### Description

#### Exécution:

Chaussures de sécurité modernes et sportives NEWTON.

- **Tige en nubuck hydrofuge.**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle PU/PU Wellmaxx, antidérapante.**
- **Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.**
- **Equipement ESD.**

#### Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété semelle: Semelle Rebound

Classe de protection: S2

Matériau coque de protection: Acier

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

### Description technique

Classe de protection	S2
----------------------	----

## Fiche technique

Matériau coque de protection	Acier
Série	NEWTON
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE	39
Sexe	Unisex
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Bottes de sécurité