

HOLEX

**Disque d'égavurage compact (SiC), Ø disque × largeur × Ø alésage:
203X51X76mm**



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 568733 203X51X76 |
| GTIN | 4062406288631 |
| Classe d'article | 52M |

Description

Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une **finition reproductible**, car le grain abrasif fin est toujours en contact. **Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.**

Utilisation:

Sur **tourets** ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1–2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.

Disque d'égavurage en non-tissé enroulé. **Pour le retrait des grosses bavures** sur les pièces pressées et pour **arrondir** les rainures creuses et les arêtes sans formations de bavures secondaires.

Description technique

| | |
|-----------|---------------------------|
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |
| Ø disque | 203 mm |
| Ø alésage | 76 mm |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Largeur | 51 mm |
| Degré de finesse | fin |
| Exécution | 9S fine |
| Degré de dureté | très dur |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Type de produit | Disque compact |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | moyennement adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Paire de brides en aluminium Pour Ø alésage 76 mm | 568782 76 |
|---|-----------|