



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Plate-forme de machine réglable en hauteur, à roulettes, Nombre de marches avec plancher: 1



### Données de commande

N° commande	966205 1
GTIN	4031405304147
Classe d'article	98G

### Description

#### Exécution:

Construction robuste en aluminium avec pieds doublement repliables pour trois hauteurs de travail différentes (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Surface antidérapante grâce à la plaque en contreplaqué, espace suffisant pour deux personnes et outils de travail, plateau 1,7 × 0,6 m, marches striées de 65 mm de profondeur pour une montée et une descente en toute sécurité. Avec roulettes pour un déplacement aisé. Sabots antidérapants en plastique. Charge max. 300 kg. Transport aisé avec dimensions de transport (l×P×H en m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

### Description technique

Exécution marchepied	étage
Poids	24,5 kg
Profondeur d'échelon/de marche	65 mm
Prof. surface de base	0,73 m
Hauteur de plate-forme	0,25 m
Hauteur de plate-forme	0,48 m
Hauteur de plate-forme	0,73 m
Largeur surface de base	1,71 m

Largeur surface de base	2 m
Largeur surface de base	2,2 m
Hauteur de travail env.	2,25 m
Hauteur de travail env.	2,5 m
Hauteur de travail env.	2,75 m
Roulettes	oui
Réglable en hauteur	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	300 kg
Type de produit	Plates-formes de travail