




## Echafaudage pliant, modèle normal, Hauteur plate-forme: 4550mm



### Données de commande

N° commande	966311 4550
GTIN	4003866535156
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Echafaudage pliant avec utilisation à une main aisée du cadre rabattable à l'aide du bouton de blocage robuste: blocage et déblocage en un seul clic. Bloc plinthe breveté. Guide d'emboîtement en plastique dur: aucun coincement lors de l'assemblage du cadre d'emboîtement. Largeur de l'échafaudage: 0,72 m; longueur de l'échafaudage: 1,8 m. Roulettes directrices avec blocage Ø 125 mm incluses. Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 7,65 m.

#### Norme:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

### Description technique

Poids	111,2 kg
Hauteur échafaudage	5,65 m
Hauteur de travail env.	6,55 m
Charge admissible échelles et plates-formes	200 kg
Type de produit	Echafaudage

