

## HEDI

### Projecteur à LED mobile, 230 V, Puissance absorbée: 150W



#### Données de commande

N° commande	081211 150
GTIN	4003644022489
Classe d'article	08B

#### Description

**Exécution:**

Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.

Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Description technique

Tension nominale	230 V
Flux lumineux	16500 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 54
Poids	8300 g
Longueur câble de raccordement	5 m
Ampoule	Module de LED

Zone ATEX	aucune
Longueur totale	430 mm
Largeur totale	310 mm
Hauteur totale	430 mm
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur