

ELTEN
**Chaussures basses noires-rouges MADDOX BOA black-red Low ESD, S3,
Pointure UE: 40**

Données de commande

N° commande	092241 40
GTIN	4030839353202
Classe d'article	09P

Description
Exécution:

Chaussures de sécurité modernes et sportives MADDOX, look sneakers.

- **Tige en suéline et tissu (092236 MADDOX blue).**
- **Tige en microfibre hydrophobe et tissu (092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).**
- **Doublure en tissu respirant.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD.**
- **Semelle TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, antidérapante.**
- **Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.**
- **Équipement ESD.**

Tige en microfibre hydrophobe et tissu.

Chaussures de sécurité à fermeture BOA.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Propriété semelle: Semelle Rebound

Classe de protection: S3

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Propriété: Fermeture rotative

Description technique

Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S3
Sexe	Unisex
Propriété	Fermeture rotative
Norme	Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Série	MADDOX
Pointure UE	40
Matériau coque de protection	Acier
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Propriété semelle	Semelle Rebound
Type de produit	Chaussures basses de sécurité