

Mitutoyo**Emetteur U-WAVE-TMB avec Bluetooth pour micromètres, Type: IP67****Données de commande**

N° commande	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Système de transmission de données sans fil U-WAVE fit.

- **Raccordement direct de l'émetteur à l'arrière de l'instrument de mesure - pas de câble gênant.**
- **Confirmation sécurisée de la transmission des données par une indication sonore ou un signal LED rouge/orange/vert.**
- **Portée env. 20 mètres (dans la zone visible)**
- **Durée de vie de la pile exceptionnelle: 400 000 transmission de données avec une seule pile.**

Compatible avec l'application **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Adapté(s) pour:

Micromètres / comparateurs IP65 Coolant Proof 434065, 434461, 434622

Remarque(s):

Commander le module de raccordement et l'émetteur.

Description technique

Feedback	LED
----------	-----

Série	HCT
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Interface	Interface Bluetooth
Type de produit	Emetteurs