

Garant**Paire de gants MASTER FIT, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094302 10
GTIN	4062406295295
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants de montage MASTER FIT. Avec revêtement nitrile PU innovant à base d'eau pour des exigences maximales en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité tactile dans les environnements de travail secs. Surface finement structurée sur la paume grâce au processus de finition élaboré. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d'autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l'abrasion. Certification Öko-Tex et sans DMF.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
Taille des gants	10

Série	MASTER FIT
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4131X
Matériau support	Lycra [®] / Polyamide
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Longueur	255 mm
Couleur	bleu / noir
Tricot technologique	15G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages