

Garant**Gants de mécanicien hybrides, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094005 11
GTIN	4062406295523
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants de mécanicien robustes, mais très souples pour activités difficiles et manipulation d'objets lourds et peu maniables. La paume est réalisée dans un similicuir extrêmement résistant à l'abrasion. En outre, la zone rembourrée absorbe les chocs et les coups et protège ainsi la main. Le dos est élastique et respirant pour garantir un confort maximal. Les index des gants sont adaptés à l'utilisation d'écrans tactiles. Il est ainsi possible d'utiliser, par exemple, un smartphone sans retirer le gant.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	1
Séchage	Séchage à l'air
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Fermeture auto-agrippante
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	4111X
Matériau support	Similicuir/ Spandex
Applications	Heavy Duty
Longueur	240 mm
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	EF
Type de produit	Gants multi-usages