

Garant**Chariot grillagé TG9 avec 5 plateaux, Type: TG96****Données de commande**

N° commande	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, tablettes en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 40 mm. La poignée repliable latérale avec revêtement bimatière en Haptoprene® permet un angle d'ouverture de porte très large. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, Ø 200 mm. Verrouillage central par poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Norme:**EN 1757-3****Accessoire(s):**

Tablette supplémentaire 918578.

Coloris:**Revêtement par poudre** argenté.**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Prof. plateau	700 mm
Charge admissible totale	500 kg
Poids	136 kg
Largeur plateau	1000 mm
Charge admissible par tablette	85 kg
Hauteur	1835 mm
Largeur	1200 mm
Ø roue	200 mm
Profondeur	710 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	40
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Chariots

Accessoires

Plancher intermédiaire pour chariots grillagés TG9 à accrocher Prof. plateau 700 mm

918578 700