

**Garant**

**Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Raccord, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 11 mm**

**Données de commande**

N° commande	080272 11
GTIN	4062406296964
Classe d'article	01A

**Description****Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée. Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

**Remarque(s):**

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

**La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

**Description technique**

Pression de service max.	16 bar
Débit	2250 l/min
Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	11 mm

Type de produit

Kärcher coupleur p/  
nettoyeur 4.403-002.0

---

## Accessoires

Raccords avec raccords de tuyau  
Jeu de 5 pièces Ø int.  
raccord de tuyau (dim. nominales) 11 mm

080292 11

Raccord avec Stream-Line Ø int.  
raccord de tuyau (dim.  
nominales) 11 mm

080293 11