

**Garant****Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Classe d'article	01A

**Description****Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée. Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

**Remarque(s):**

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

**La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

**Description technique**

Débit	2250 l/min
Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Pression de service max.	16 bar

Type de produit

Kärcher coupleur p/  
nettoyeur 4.403-002.0

---

## Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage  
extérieur du raccord 1/4 pouce

080290 1/4